

Přehled verzí přenosného stříkačkového dávkovače PPS 9001S

Přenosný infúzní stříkačkový dávkovač se dodává v základní verzi nebo ve zjednodušené verzi.

Na přání zákazníka je možno základní verzi PPS 9001S rozšířit o následující funkce:

- ❖ zvýšit max. dávkovací rychlost až na 100 ml/h,
- ❖ připojit patientské tlačítko.

Ze základní verze přenosného dávkovače PPS 9001S byly vytvořeny zjednodušené verze, jejichž popis je uveden níže. Tyto zjednodušené verze se od základní verze odlišují pouze tím, že neobsahují některé funkce, které jsou součástí základní verze.

verze „EV1“

- zadávají se pouze tyto parametry:
 - rychlost dávkování [ml/hod],
 - celková dávka [ml] (*pozn. tento parametr se nemusí zadávat*),
- nelze využívat dávkovací profil,
- nelze využívat bolus,
- kalibraci přístroje může provádět pouze výrobce.

V přístroji jsou naprogramovány parametry pouze jedné stříkačky dle výběru uživatele.

Uživatel musí používat pouze tuto stříkačku.

Výhodou této verze je její jednoduchost. Vyžaduje pouze minimální znalosti uživatele.

verze „EV2“

- zadávat parametry lze pouze v „dávkovacím režimu 1“, ve kterém se zadává:
 - typ stříkačky,
 - rychlost dávkování,
 - celková dávka (*pozn. tento parametr se nemusí zadávat*),
- nelze využívat dávkovací profil,
- nelze využívat bolus,
- kalibraci přístroje může provádět pouze výrobce.

verze „EV3“

- zadávat parametry lze pouze v „dávkovacím režimu 2“, ve kterém se zadává:
 - typ stříkačky,
 - objem (tj. množství, které bude nadávkováno),
 - doba (tj. doba, po kterou bude dávkování probíhat),
- nelze využívat dávkovací profil,
- nelze využívat bolus,
- kalibraci přístroje může provádět pouze výrobce.

verze „EV4“

- zadávat parametry lze ve dvou dávkovacích režimech:
 - v „dávkovacím režimu 1“ - viz popis verze „EV2“,
 - v „dávkovacím režimu 2“ - viz popis verze „EV3“,
- nelze využívat dávkovací profil,
- nelze využívat bolus.

verze „EV5“

- zadává se pouze rychlost dávkování [ml/hod],
- nelze využívat dávkovací profil,
- nelze využívat bolus,
- kalibraci přístroje může provádět pouze výrobce.

V přístroji jsou naprogramovány parametry pouze jedné stříkačky dle výběru uživatele.

Uživatel musí používat pouze tuto stříkačku.

Na displeji přístroje je zobrazena stále rychlost dávkování.

Výhodou této verze je její jednoduchost. Vyžaduje pouze minimální znalosti uživatele.